




## CENTRALE



## TITANUS FAS 420





ZOOM



Alimentazione +24V da Alimentatore a campo  
o da alimentazione AUX

morsetti d'appoggio per collegare  
un altro Titanus

DIP-SWITCH PER IMPOSTARE  
L'INDIRIZZO DEL TITANUS



Modulo LSN300 IN CENTRALE

Cavo Loop LSN consigliato:

2x1.00 mmq EN 50200

2x0.75 mmq EN 50200

Twistato e schermato

per lo schermo utilizzare gli

appositi morsetti di appoggio



COLLEGAMENTO TITANUS LOOP LSN

disegnato : A.Barbieri

File/File:

Data

02/08/2011

FGL N°

DI