

COMUNICAZIONE TECNICA N° 85 DEL 19 FEBBRAIO 2018

- **Centrali EVO192 ed EVOHD versione 6.86**
- **Centrali MG5000 versione 4.84**
- **Centrali MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 versione 6.80**

Da oggi sono disponibili le centrali della serie EVO192 ed EVOHD con versione firmware 6.86. MG5000 con versione 4.84; MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 con versione 6.80

Queste versioni consentono:

- Di utilizzare i nuovi moduli ZX82*, PGM82** e PS25***.
- Di poter attivare, da applicazione Insite Gold, le uscite dei moduli PGM collegati su BUS (PGM4 con versione 5.01 o superiore e PGM82 versione 1 o superiore).

Si ricorda che, se si aggiorna alla nuova versione, una centrale installata in precedenza, occorre:

1. Utilizzare di seguito il software BabyWare con versione 5.1.0 per la programmazione
2. Aggiornare i moduli PGM4 alla versione 5.01

I nuovi firmware ed il software BabyWare con versione 5.1.0 sono scaricabili dal nostro sito www.dias.it

* **ZX82**

- Espansione 8 zone
- Collegamento su BUS a 4 fili
- LED di stato per zona aperta, alimentazione e dati su BUS
- Fornito in contenitore plastico
- Tamper a bordo
- Firmware aggiornabile
- 1 uscita PGM da 50 mA
- Compatibilità con: EVO192, EVOHD, con versione 6.86 o superiore; con MG5000 versione 4.84 o superiore e con MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 con firmware versione V6.80 o superiore

** **PGM82**

Modulo 8 uscite programmabili

- Controllo delle PGM via applicazione Insite Gold
- Controllo manuale delle PGM con interruttori su scheda
- Visualizzazione dello stato su scheda
- Fornito in contenitore plastico, con contatto anti-apertura
- Firmware aggiornabile
- Compatibilità con: EVO192, EVOHD, con versione 6.86 o superiore; con MG5000 versione 4.84 o superiore e con MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 con firmware versione V6.80 o superiore

*** **PCS25 (non supportato da MG5000)**

- Alimentatore supervisionato 2.8A
 - Uscita alimentazione ausiliaria fino a 2,5A (Alimentazione flessibile per batteria fino 1,2A)
 - Tamper con auto-riconoscimento
 - Funzionamento Standalone
 - Compatibilità con: EVO192, EVOHD, con versione 6.86 o superiore e con MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 con firmware versione V6.80 o superiore
-